



LNH2200M

Fusível de facas NH2C gG 200A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva gG

Fusível

Dimensão do fusível NH2C

Características do fusível gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão AC/DC

Intensidade de corrente

Corrente nominal 200 A

Condições de utilização

Isolado Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I_{cn} AC de acordo com a IEC60898-1 120 kA

Potência

Potência total dissipada em I_N 18,50 W

Dimensões

Altura 150 mm

Largura 39 mm

Profundidade 72,5 mm