



LNH2200M

## Fusível de facas NH2C gG 200A 500V

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V

#### Voltagem

ratedvoltage <sub>dc</sub>	250 V
----------------------------	-------

#### Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	120 kA
Intensidade nominal	200 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	150 mm
Altura produto instalado	72.5 mm
Largura produto instalado	49 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN	18.5 W
--------------------------------	--------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não