



LS401



Corta-circuitos 1P 25A L31 1M

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tipo de tensão de alimentação	AC
-------------------------------	----

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	690 V
---------------------------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	25 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	75 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	18 mm

Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	3.1 W
--------------------------------	-------

Equipamento

Acessoriável	Sim
--------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...50 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C