



LS712



Corta-circuit. secc. acess. 125A 1P+N 4z

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	1P+N

Configuração

Nº de módulos	4
---------------	---

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	96 mm
Altura produto instalado	125 mm
Largura produto instalado	70 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	17.6 W
--------------------------------	--------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C