



MM511N



Disjuntor motor 10-16A 2,5M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Dimensões

Altura 140 mm

Largura 45 mm

Profundidade 75 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de giro curto

Número de polos 3

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos
 Uimp 6000 V

Categoria de sobretensão de acordo com a
 IEC60947-1 3

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Conectividade

Controlo do tipo de ligação e contacto
 auxiliar Terminal de parafuso

Equipamento

Selável Não

Com contacto auxiliar Não

Com proteção térmica Sim

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN