



MZ205

Bobina mínima tensão 48V CC 1M

Características técnicas

Potência

| | |
|-------------------|---------|
| Consumo à chamada | 2,40 VA |
|-------------------|---------|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 60 °C |
|------------------------------|-------------|

Tensão

| | |
|----------------------|---------|
| Tensão de comando AC | 0 - 0 V |
|----------------------|---------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Tensão de comando DC | 48 - 48 V |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento Ui | 4000 V |
|---------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|----|
| Tipo de alimentação de tensão | DC |
|-------------------------------|----|

Funções

| | |
|----------|-----|
| Atrasado | Não |
|----------|-----|

Dimensões

| | |
|---------|----------|
| Largura | 17,50 mm |
|---------|----------|

| | |
|--------------|-------|
| Profundidade | 68 mm |
|--------------|-------|