



MZ521N

Caixa superfície IP55 p/disj. motor

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos 3

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 25 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 125 mm

Altura produto instalado 158 mm

Largura produto instalado 80 mm

Tampa, porta

Índice de protecção com porta IP 55

Materiais, acabamento, cores

Material Poliestireno

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

Segurança

Índice de protecção IP IP55

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25...55 °C

Altitude 2000 m

Temperatura de armazenamento /
transporte -25...80 °C