



MZ906

#### Auxiliar rearme à distância Int. Dif.

#### Características técnicas

##### Configuração

Nº de módulos	3
---------------	---

##### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	207 / 230 / 253 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

##### Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	6 kV
Tensão circuito de comando em AC	207 / 230 / 253 V
Tensão estipulada de utilização em DC	230 V

##### Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1	5 A
Intensidade na posição aberta	0 mA

##### Dimensões

Profundidade produto instalado	71 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	54 mm

##### Potência

Consumo à chamada	1173 VA
Potência total dissipada em IN	0.11 W

##### Equipamento

Número de contactos NF	0
Número de contactos NA	2
Nº de contactos inversores	0

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

##### Segurança

Rigidez dieléctrica, distância bobina contacto	6kV
--	-----

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
------------------------------	------------