



MZ915

**Aux. rearme automát. à distância 1P e 2P**

**Características técnicas**

**Configuração**

Nº de módulos	3
---------------	---

**Principais características eléctricas**

Tensão alternada estipulada de utilização	207 / 230 / 253 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

**Voltagem**

Tensão estipulada de isolamento	6 kV
Tensão circuito de comando em AC	207 / 230 / 253 V
Tensão estipulada de utilização em DC	230 V

**Corrente eléctrica**

Corrente estipulada AC1	5 A
Intensidade na posição aberta	0 mA

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	71 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	54 mm

**Potência**

Potência total dissipada em IN	0.11 W
--------------------------------	--------

**Equipamento**

Número de contactos NF	0
Número de contactos NA	2
Nº de contactos inversores	0

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Rigidez dieléctrica, distância bobina contacto	6kV
--	-----

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
------------------------------	------------