



MZ916

**Aux. rearme autom. à distância Int. Dif.**

**Características técnicas**

**Configuração**

Nº de módulos 3

**Principais características eléctricas**

Tensão alternada estipulada de utilização 207 / 230 / 253 V

Tipo de tensão de alimentação AC

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

**Voltagem**

Tensão estipulada de isolamento 6 kV

Tensão circuito de comando em AC 207 / 230 / 253 V

Tensão estipulada de utilização em DC 230 V

**Corrente eléctrica**

Corrente estipulada AC1 5 A

Intensidade na posição aberta 0 mA

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 71 mm

Altura produto instalado 83 mm

Largura produto instalado 54 mm

**Equipamento**

Número de contactos NF 0

Número de contactos NA 2

Nº de contactos inversores 0

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

**Segurança**

Rigidez dieléctrica, distância bobina contacto 6kV

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5...40 °C