



REA661X



IP30

Unidade interior ELCOM.TOUCH video br

Características técnicas

Voltagem

Tensão do serviço de BUS	24 V DC
--------------------------	---------

Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation	≤ 220 mA
currentconsumptionidle	≤ 12 mA

Dimensões

Dimensão do écran (L x A)	72.5 x 53.5 mm
dimwithoutframewxhxd	93 x 144.5 x 16 mm

Potência

Consumo de energia (operação)	5 W
Potência absorvida (standby)	≈ 0.18 W

Resistência

terminatingresistorremovable	100 Ω
------------------------------	-------

Ecrã

Exibição gráfica de resolução	320 x 240 px
displaysize	88.9 mm
txtdisplaysize	8,9 cm (3,5")

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	matéria plástica

Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação vertical
--------------------	-----------------------

Ligação

conductorcrosssectionterminalblock	máx. 0.75 mm ²
------------------------------------	---------------------------

Cabo

Conductor Ø	0.5...0.8 mm
-------------	--------------

Equipamento

ringtonevolume	máx. 78 dB a uma distância de 0.5 m
speakervolumehandsfreemode	máx. 65 dBA

Segurança

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento		5...50 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...60 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)	
Umidade relativa (sem condensação)		0...65 %