



REK241X



Unidade interior ELCOM.FON audio br

Características técnicas

Comandos e indicadores

nbrfunctionkeys 4

Voltagem

Tensão do serviço de BUS 24 V DC

Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation ≤ 180 mA

Consumo energia BUS (idle) 9 mA

Dimensões

dimwithoutframewxhxd 93 x 74.3 x 16 mm

Resistência

terminatingresistorremovable 100 Ω

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material matéria plástica

Instalação, montagem

modo de instalação para fixação vertical

Cabo

Conductor Ø 0.5...0.8 mm

Equipamento

ringtonevolume máx. 78 dB a uma distância de 0.5 m

speakervolumehandsfreemode máx. 65 dBA

Segurança

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...45 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -20...60 °C (o armazenamento acima de > 45°C
reduz o tempo de vida)

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 %