



SK602



## Comutador voltímetro 7 posições 20A

### Características técnicas

#### Configuração

Nº de módulos 3

#### Comandos e indicadores

Nº de posições do comutador 7

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 660 V

Frequência de funcionamento 50 Hz

#### Voltagem

Tensão estipulada de isolamento 690 V

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 20 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 64 mm

Altura produto instalado 85 mm

Largura produto instalado 70 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN 1 W

#### Configuração de rede

Tipo de rede trifásico com neutro

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem Calha DIN

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...40 °C

Temperatura de armazenamento /  
transporte -40...80 °C