



SK603



## Comutador amperímetro 4 posições 20A

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 20 A

#### Capacidade

Número de módulos 3

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 40 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

#### Ligações

Secção transversal de condutor flexível 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Potência

Potência total dissipada em IN 1 W

#### Dimensões

Altura 85 mm

Largura 70 mm

Profundidade 64 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui 690 V

Tensão nominal de funcionamento Ue 400 - 400 V

#### Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

#### Arquitetura

N.º de polos 3P+N

#### Equipamento

