



SK603



Comutador amperímetro 4 posições 20A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 20 A

Capacidade

Número de módulos 3

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 40 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 1.5 - 10 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1 - 6 mm²

Potência

Potência total dissipada em IN 1 W

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 70 mm

Profundidade 64 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui 690 V

Tensão nominal de funcionamento Ue 400 - 400 V

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Arquitetura

N.º de polos 3P+N

Equipamento

