



SK604



Comutador de pólos 4 posições 20A

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos 3

Comandos e indicadores

Nº de posições do comutador 5

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento 690 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 20 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 64 mm

Altura produto instalado 85 mm

Largura produto instalado 70 mm

Potência

Potência total dissipada em IN 1 W

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...40 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -40...80 °C