



SL1807507030



Pass. de chão c/ 4 compartimentos

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment	Não
isselfadhesive	Não

Dimensões

Altura da calha	18 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	73 mm
Largura produto instalado	73 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)	4
Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm ² ou 3x2,5mm ²) com / sem aparelhagem	4

Tampa, porta

Tampa com junta	Não
-----------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Equipamento

Nº de separadores fixos	3
Nº de compartimentos	4
numberofchannels	4

Padrões

Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP30
------------------------	------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------