



SL200554D3



## Âng.interior var. SL20055, plátano

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação fecho

#### Dimensões

Altura da calha 55 mm

Largura da calha 20 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta Não

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície tampografia

#### Configurações

Área de ângulo 83 / 135 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C