



SL200558D1



## Tê SL20055, alumínio

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação fecho

#### Dimensões

Altura da calha 55 mm

Largura da calha 20 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Material ABS

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície lacado

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Equipamento

Adaptador perfil pedestal com caminho de cabos

#### Padrões

Homologações CE

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C