



SL200559039016

**Sup. Systo n/equip. SL20055, branco**

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Modo de fixação por aperto e parafuso

##### Configuração

antibacterialtreatment Não

##### Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis 45x45 mm

##### Dimensões

Altura da calha 55 mm

Largura da calha 20 mm

Formato Aparelhagem saliente

##### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Cor branco

Material mistura de materiais

Grupo material material misto

##### Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

##### Acessórios incluídos

Equipado com vazio

##### Equipamento

Número de unidades 1

##### Padrões

Homologações CE

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

##### Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK07

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

##### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C