



SL200559119011



Sup. univ. n/equip. SL20055, pr. grafite

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis Standard 60mm

Dimensões

Profundidade produto instalado 48 mm

Altura produto instalado 145 mm

Altura da calha 55 mm

Comprimento 102 mm

Largura da calha 20 mm

Formato Aparelhagem saliente

Materiais, acabamento, cores

Material matéria plástica

Grupo material material misto

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Acessórios incluídos

Equipado com vazio

Equipamento

Número de unidades 1

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C