



SL20055911D1



Sup. univ. n/equip. SL20055, alumínio

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação por aperto e parafuso

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis Standard 60mm

Dimensões

Profundidade produto instalado 48 mm

Altura produto instalado 145 mm

Altura da calha 55 mm

Comprimento 102 mm

Largura da calha 20 mm

Formato Aparelhagem saliente

Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Cor alumínio

Material matéria plástica

Grupo material material misto

Tipo de tratamento da superfície lacado

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Acessórios incluídos

Equipado com vazio

Equipamento

Número de unidades 1

Padrões

Homologações CE

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente

5...60 °C