



SL20055A9011



## Remate sup. ap. SL20055, preto grafite

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Dimensões

Altura produto instalado 22 mm

Altura da calha 55 mm

Comprimento 110 mm

Largura da calha 20 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

#### Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C