



SL20055AD1



Remate sup. ap. SL20055, alumínio

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Dimensões

Altura produto instalado 22 mm

Altura da calha 55 mm

Comprimento 110 mm

Largura da calha 20 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Cor alumínio

Material ABS

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície lacado

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Padrões

Homologações CE

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C