




SL2008039016



Âng.exterior var. SL20080, branco

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação fecho

Dimensões

Altura da calha 80 mm

Largura da calha 20 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 83 / 135 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C