



SL200804D2



### Âng.interior var. SL20080, faixa

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Modo de fixação fecho

##### Dimensões

Altura da calha 80 mm

Largura da calha 20 mm

##### Tampa, porta

Tampa com junta Não

##### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície tampografia

##### Configurações

Área de ângulo 83 / 135 °

##### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

##### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

##### Segurança

textimpactstrength IK07

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

##### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C