




SL200804D5



Âng.interior var. SL20080, carvalho

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação fecho

Dimensões

Altura da calha 80 mm

Largura da calha 20 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Cor carvalho

Material ABS

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície tampografia

Configurações

Área de ângulo 83 / 135 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Homologações CE

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C