



SL200809039016

Sup. Systo n/equip. SL20080, branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação por aperto e parafuso

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis 45x45 mm

Dimensões

Altura da calha 80 mm

Largura da calha 20 mm

Formato Aparelhagem saliente

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Cor branco

Material mistura de materiais

Grupo material material misto

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Acessórios incluídos

Equipado com vazio

Equipamento

Número de unidades 1

Padrões

Homologações CE

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP40

Livre de halógeno Yes

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

