


SL200809119011



Sup. univ. n/equip. SL20080, pr. grafite

#### Características técnicas

##### Configuração

antibacterialtreatment Não

##### Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis Standard 60mm

##### Dimensões

Profundidade produto instalado 48 mm

Altura produto instalado 171 mm

Altura da calha 80 mm

Comprimento 102 mm

Largura da calha 20 mm

Formato Aparelhagem saliente

##### Materiais, acabamento, cores

Material matéria plástica

Grupo material material misto

##### Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

##### Acessórios incluídos

Equipado com vazio

##### Equipamento

Número de unidades 1

##### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

##### Segurança

textimpactstrength IK07

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

##### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C