


SL20080911D1



Sup. univ. n/equip. SL20080, alumínio

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis Standard 60mm

Dimensões

Profundidade produto instalado 48 mm
 Altura produto instalado 171 mm
 Altura da calha 80 mm
 Comprimento 102 mm
 Largura da calha 20 mm
 Formato Aparelhagem saliente

Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio
 Cor alumínio
 Material matéria plástica
 Grupo material material misto
 Tipo de tratamento da superfície lacado

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Acessórios incluídos

Equipado com vazio

Equipamento

Número de unidades 1

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C