




SL20080932D4



## Tampa p/sup.aparelh. SL20080, cerejeira

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação	fecho
-----------------	-------

#### Configuração

Módulos	Topo
antibacterialtreatment	Não

#### Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis	45x45 mm
----------------------------------	----------

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	48 mm
Altura produto instalado	130 mm
Altura da calha	80 mm
Comprimento	130 mm
Largura da calha	20 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	cerejeira
Cor	cereja
Material	matéria plástica
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	tampografia

#### Instalação, montagem

Sentido de montagem	Horizontal
---------------------	------------

#### Acessórios incluídos

Equipado com	vazio
--------------	-------

#### Equipamento

Número de unidades	1
--------------------	---

#### Padrões

Homologações	CE
Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP40
textimpactstrength	IK07

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento

5...60 °C

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente

5...60 °C