



SL20080AD2



Remate sup. ap. SL20080, faixa

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Dimensões

Altura produto instalado 33 mm

Altura da calha 80 mm

Comprimento 110 mm

Largura da calha 20 mm

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície tampografia

Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C