



SL20115819016



**Deriv. p/ EK - SL20115, branco**

#### Características técnicas

##### Compatibilidade

Compatibilidade produtos SL - EK40040

##### Dimensões

|                  |        |
|------------------|--------|
| Altura da calha  | 115 mm |
| Comprimento      | 85 mm  |
| Largura da calha | 20 mm  |
| Altura           | 115 mm |
| Largura          | 20 mm  |

##### Tampa, porta

Tampa com junta Não

##### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

##### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

##### Equipamento

Adaptador perfil pedestal com moldura em ângulo

##### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

##### Segurança

textimpactstrength IK07

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

##### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C