



SL20115A9016



## Remate sup. ap. SL20115, branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Dimensões

Altura produto instalado 38 mm

Altura da calha 115 mm

Comprimento 110 mm

Largura da calha 20 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Instalação, montagem

Sentido de montagem Horizontal

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C