SM015

Amperímetro analógico directo 0-15A

Características técnicas

Arquitectura	
Modo de fixação	Calha DIN
Configuração	
Nº de módulos	4
Comandos e indicadores	
measurementscale	15 A
Voltagem	
Tensão estipulada de isolamento	2000 V
Dimensões	
Profundidade produto instalado	54 mm
Altura produto instalado	85 mm
Largura produto instalado	70 mm
Potência	
Potência consumida	1.1 VA
Potência total dissipada em IN	1.1 W
Instalação, montagem	
modularversion	Sim
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25…50 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40…80 °C