



SM020

## Amperímetro digital directo 0-20A

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Calha DIN

#### Configuração

Nº de módulos 4

#### Comandos e indicadores

measurementscale 20 A

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 207 / 230 / 253 V

#### Voltagem

Queda de tensão 120 mV

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 54 mm

Altura produto instalado 85 mm

Largura produto instalado 70 mm

#### Potência

Potência consumida 1 VA

Potência total dissipada em IN 1 W

#### Instalação, montagem

modularversion Sim

#### Ligação

Secção de ligação em cabo flexível 6mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de dígitos 3

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...55 °C

Temperatura de armazenamento /  
transporte -40...70 °C