

SM101C

Analizador rede modular c/ MODBUS

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Dimensões

Altura 67 mm

Largura 73 mm

Profundidade 50 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Capacidade

Número de módulos 4

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -20 - 70 °C

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 0.5 - 4 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.5 - 4 mm²

Potência

Potência total dissipada em IN 5 W

Consumo de energia VA 5 VA

Equipamento

Tipo de visor Digital

Tipo de medição

Gama de medição de frequências 45 - 65 Hz

Tipo de aparelho de medição Multímetro

Gama da medição da corrente 0 - 9999 A

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Funções

Classe de precisão 0.005

