

SM102E

## Analizador de rede

### Características técnicas

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Dimensões

Altura 96 mm

Largura 96 mm

Profundidade 60 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP51

#### Capacidade

Número de módulos 5

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -20 - 80 °C

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

#### Ligações

Secção transversal de condutor flexível 2.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 2.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Potência

Potência total dissipada em IN 10 W

Consumo de energia VA 10 VA

#### Equipamento

Tipo de visor LCD

#### Tipo de medição

Gama de medição de frequências 45 - 65 Hz

Tipo de aparelho de medição Multímetro

Gama da medição da corrente 0 - 9999 A

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente