



SM151

Amperímetro digital 0-150/5A

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Funções

Classe de precisão	1%
--------------------	----

Configuração

Nº de módulos	4
---------------	---

Comandos e indicadores

measurementscale	150 A
------------------	-------

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	207 / 230 / 253 V
---	-------------------

Frequência de funcionamento	45/65 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Queda de tensão	120 mV
-----------------	--------

Dimensões

Profundidade produto instalado	54 mm
--------------------------------	-------

Altura produto instalado	85 mm
--------------------------	-------

Largura produto instalado	70 mm
---------------------------	-------

Potência

Potência consumida	1 VA
--------------------	------

Potência total dissipada em IN	1 W
--------------------------------	-----

Instalação, montagem

modularversion	Sim
----------------	-----

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	6mm ²
------------------------------------	------------------

Secção de ligação em cabo rígido	10 mm ²
----------------------------------	--------------------

Equipamento

Nº de dígitos	3
---------------	---

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Conformidade REACH	Sim
--------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...55 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento / transporte	-40...70 °C
--	-------------