



Mód. RS485 MODBUS p/ SM103E/HIC4xxE

Características técnicas

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 - 80 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 1.5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 1.5 mm ²

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	4000 V
---------------------------------	--------

Dimensões

Altura	84 mm
Largura	21 mm
Profundidade	36 mm

SM211