



SM401

Amperímetro digital 0-400/5A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	10 mm ²

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	70 mm
Profundidade	54 mm

Tipo de medição

Gama da medição da corrente	0 - 400 A
Tipo de aparelho de medição	Digital

Potência

Consumo de energia VA	1 VA
Potência total dissipada em IN	1 W

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Funções

Classe de precisão	0.01
--------------------	------

Frequência

Frequência	45 - 65 Hz
------------	------------