



SM601

Amperímetro digital 0-600/5A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 4

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 70 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 10 mm²

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 70 mm

Profundidade 54 mm

Tipo de medição

Gama da medição da corrente 0 - 600 A

Tipo de aparelho de medição Digital

Potência

Consumo de energia VA 1 VA

Potência total dissipada em IN 1,10 W

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Funções

Classe de precisão 0.01

Frequência

Frequência 45 - 65 Hz