



SPK602

Limit. sobret. 2P para linha ADSL

Características técnicas

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Não

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 130 V

Tensão nominal 130 V

Voltagem

Tensão máxima em regime permanente U_c conforme IEC61643-1 185 V

Tensão estipulada de utilização em DC 185 V

Nível de proteção U_p segundo IEC61643-1 300 V

voltageucdiciec61643 185 V

Corrente eléctrica

iedechargemax 10 kA

Dimensões

Profundidade produto instalado 58 mm

Altura produto instalado 90 mm

Largura produto instalado 17.7 mm

Largura 17.7 mm

Frequência

etimfrequency 50 a 60 Hz

Instalação, montagem

Tipo de montagem Calha DIN

Ligação

Tipo de ligação Borne com parafusos

Padrões

Classe de teste conforme IEC61643-11 / VDE0675-6-11 B2 ; C1 ; C2 ; C3 ; D1

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Livre de halógeno No

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40...85 °C

