



SPN015R

Cart.recarga 15kA p/SPN215R/415R

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	275 V
--	-------

Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1 kV
---	------

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	5 kA
---	------

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA
-------------------------------------	-------

Dimensões

Altura	52,4 mm
--------	---------

Largura	17,5 mm
---------	---------

Profundidade	55,3 mm
--------------	---------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Configuração da rede

Tipo de rede	TN, TT
--------------	--------

AT_RequirementClass	T2
---------------------	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------