



SPN040D

**Cart. recarga 40kA p/SPN240/440D**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Nº de pólos 1 P

**Configuração**

Nº de módulos 1

**Conectividade**

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares Não aplicável

**Principais características eléctricas**

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

iedecharge 15 kA

**Voltagem**

Tensão máxima em regime permanente  $U_c$  conforme IEC61643-1 275 V

Nível de proteção  $U_p$  segundo IEC61643-1 1 kV

**Corrente eléctrica**

iedechargemax 40 kA

**Dimensões**

Largura produto instalado 0 mm

**Potência**

Potência total dissipada em IN 0 W

**Padrões**

Classe de teste conforme IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T2

Directiva Europeia WEEE em conformidade

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -40...55 °C

Altitude 2000 m

Temperatura de armazenamento / transporte -40...80 °C