



SPN040R

Cart. recarga 40kA c/res. p/SPN240/440R

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	275 V
--	-------

Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1,20 kV
---	---------

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	15 kA
---	-------

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
-------------------------------------	-------

Dimensões

Altura	45 mm
--------	-------

Largura	18 mm
---------	-------

Profundidade	45 mm
--------------	-------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 55 °C
------------------------------	-------------

AT_RequirementClass	T2
---------------------	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------