



SPN801

Limit. Tipo 1+2 3P+N(TNS)Up=1,5kV

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos 8

Principais características eléctricas

complianttestclasstype1iec6164311 Sim

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

iedechargemax 100 kA

Dimensões

Profundidade produto instalado 83 mm

Largura produto instalado 144 mm

Potência

Potência total dissipada em IN 0 W

Configuração de rede

Tipo de rede TNS

Padrões

Classe de teste conforme IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T1

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40...60 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -40...80 °C