



SRA00505

Transf. de intensidade 50/5 - BG 213

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	3 kV
---------------------------------	------

Corrente eléctrica

Corrente Máxima no primário	50 A
Corrente Máxima no secundário	5 A
Corrente primária	50 A

Dimensões

Profundidade produto instalado	30 mm
Altura produto instalado	78 mm
Largura produto instalado	60 mm
Largura da abertura	20 mm
Altura da abertura	20 mm
Dimensão do barramento	20x10 mm / 15x15 mm / Rundleiter d = max. 20 mm
Diâmetro da abertura	20 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	0.5 W
--------------------------------	-------

Ligação

Tipo de ligação	parafuso
-----------------	----------

Acessórios incluídos

Com perfil em cobre	Não
---------------------	-----

Equipamento

Número de entradas	1
Com proteção contra choques	Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40...40 °C
------------------------------	-------------

