



SU212



Campaínha 8-12V 1M

Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|--------|
| Corrente nominal | 0,33 A |
|------------------|--------|

Dimensões

| | |
|--------------|-------|
| Altura | 80 mm |
| Largura | 18 mm |
| Profundidade | 65 mm |

Condições de utilização

| | |
|---|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 40 °C |
| Temperatura de armazenamento/transporte | -25 - 60 °C |

Ligações

| | |
|---|-------------------|
| Secção transversal de condutor flexível | 4 mm ² |
| Secção transversal de condutor rígido | 6 mm ² |

Potência

| | |
|--------------------------------|------|
| Potência total dissipada em IN | 5 W |
| Consumo de energia VA | 5 VA |

Equipamento

| | |
|--------------|----|
| Nível sonoro | 85 |
|--------------|----|