



SU212



Campaíña 8-12V 1M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Calha DIN

Configuração

Nº de módulos 1

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 8 / 12 V

Tipo de tensão de alimentação AC

Corrente eléctrica

Corrente de funcionamento 0.33 A

Intensidade nominal 0.33 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 65 mm

Altura produto instalado 80 mm

Largura produto instalado 18 mm

Frequência

etimfrequency 50 a 0 Hz

Potência

Potência consumida 5 VA

Potência total dissipada em IN 5 W

Materiais, acabamento, cores

Material poliamida (PA)

Equipamento

Nível sonoro 85 dB

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...40 °C

Temperatura de armazenamento /
 transporte -25...60 °C